

Garant**Brúsna čiapočka (CER), Zrnitosť 150, Ø, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar: 0713G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553038 0713G
GTIN	4062406122737
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka **optimalizovanému spojeniu zrn.**

Keramické zrno (CER) ideálne na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin. Vysoký výkon obrábania a chladné brúsenie.

Použitie:

Bezšovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky **sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Upozornenie:

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

Technický opis

Tvar	G
Ø brúsnych čiapočiek	7 mm
Dĺžka brúsnych čiapočiek	13 mm
odporúčané otáčky	30000 min ⁻¹

Zrnitosť	150
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 150
Druh produktu	Brúsna čiapočka

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		