

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie