

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie