

**Garant****SC.T 09T304, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie