

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie