

Garant**VBMT 110302, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110302

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie