

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Ø D_3	25,6 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,4 mm
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219884
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP