

**Garant****Fréza pre vysoké posuvy Hi5, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:**

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

## Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	43 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	1,4 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
Montážny závit M	M16

Séria	Hi5
Prevedenie stopky	so závitom
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219884
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2