

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	66 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	6
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Ø D_3	51,6 mm

Vnútorne chladenie	áno
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219884
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2