

Garant**Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku, Typ: HSK40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320617 HSK40
GTIN	4062406127237
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.**
- **Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky Č. 320625.

Upozornenie:

Výmena vložiek na plochách kľúčov otáčaním v protismere.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	K12
Celková dĺžka L	115 mm

Úžitková dĺžka L ₁	95 mm
Ø stopky D ₁	12 mm
Dráha pružiny	3 mm
pre hmotnosť obrobku	300 kg
Ø puzdra D	44 mm
maximálne otáčky	3000 min ⁻¹
Radiálne hádzanie	0,01 mm
Upínač	HSK 40
Druh produktu	Strediaci hrot