

Garant**Otočný sústruhový hrot SlimLine 60°/30°, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320643 3
GTIN	4062406127275
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Precízny dizajn s dodatočnou tuhosťou ložiska.
- Presné valivé ložiská pre vysokú obvodovú hádzavosť.
- Nevyžadujú údržbu vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie bráni prenikaniu nečistôt a chladiacej kvapaliny.
- Stopka MK je kalená a brúsená.
- S predĺženou špičkou, uhol špičky 60°/30°.
- S extrakčným závitom a extrakčnou maticou.
- Výborne vhodné na výrobu závitov a ozubení.

Popis:

Strediaci hrot sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Výhoda:

Odtlačovacia matica je možné vpredu odstrániť, preto počas opracovania nevzniknú žiadne rušivé obrysy.

Použitie:

Spracovanie malých a najmenších dielov, napr. opracovanie závitov pre optimálny prístup k rovným povrchom.

Rozsah balenia:

Vrátane odtlačovacej matice.

Technický opis

Morse kužel	MK3
Ø puzdra D	30 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
najväčší Ø vrcholu 30° A	14 mm
Úžitková dĺžka B	68 mm
pre hmotnosť obrobku	1000 kg
Celková dĺžka L	149 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Dĺžka hrotu C	24 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	7 mm
Prevedenie	s odtlačovacou maticou
Druh produktu	Strediaci hrot

Príslušenstvo

Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 52/55	628400 52/55
--	--------------