



Momentový klúč s číselníkovým úchýlkomerom, Maximálny ťahovací moment: 3Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655500 3
GTIN	4562135127121
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nastavce nástrčkových kľúčov.

Merná jednotka: Nm.

Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Forma pripojenia	pevný
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Výška hlavy h	63 mm
Celková dĺžka L	205 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	170 mm
Rozsah krútiaceho momentu	0,3 - 3 Nm
Kalibrácia	O3
Norma	DIN EN ISO 6789
Ukazovateľ	analogová
Meracia technika	mechanický
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Šírka hlavy b	37 mm
Maximálny uťahovací moment	3 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Hmotnosť	330 g
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Signalizácia spustenia	optická
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Merací proces	Krútiaci moment
Údaje protokolovateľné	nie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Členenie stupnice 1 dielik =	0,05 Nm
Spätná väzba	so zobrazením
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie

QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny ťahovací moment 400/2	020030 400/2
---	--------------