



Elektronický momentový skrutkovač, Maximálny uťahovací moment: 1000cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659005 1000
GTIN	4018754299386
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Integrovaná rača bitov s 80 zubami pre pracovný uhol len 4,5°. To umožňuje jemnú prácu so skrutkovými spojmi, ktoré sú ťažko dostupné.

Gulôčkový mechanizmus sa počuteľne a citelne spustí pri dosiahnutí cieľového krútiaceho momentu. Po uvoľnení posuvného mechanizmu zabráňuje neúmyselnému prekročeniu nastaveného uťahovacieho momentu a nadmernému utiahnutiu skrutky.

Ergonomicky tvarovaná gulôčková rukoväť umožňuje prácu bez únavy. Na konci rukoväti je integrovaný 1/4-palcový štvorcový pohon. Odolná voči olejom, mazivám, palivám a brzdovým kvapalinám.

- **Tri prevádzkové režimy a optický, akustický a hmatový signál zastavenia.**
- **Úložná kapacita: až 2500 meraní.**
- **Čítanie a dokumentácia meraných údajov je na koncovom zariadení možná pomocou integrovaného rozhrania Micro USB.**
- **Jasný farebný displej OLED nenáročný na akumulátor.**

Merné jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf-in

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah balenia:

Obsahuje lítiovo-iónový akumulátor 3,6 V/2,6 Ah Typ 18650 (nabíja sa externe), softvér SENSOMASTER 4, Micro USB na USB A kábel, držiak bitov (šesthranný pohon D 6,3; 1/4-palcový). V plastovom kufríku. S priečnou rukoväťou.

Upozornenie:

Vhodná nabíjačka a nabíjací adaptér sa dodávajú na vyžiadanie. Dodatočné akumulátory sú dostupné pod č. 081574 veľ. 2600 alebo alternatívne veľ. 3500.

Technický opis

Údaje protokolovateľné	áno
Celková dĺžka L	317 mm
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Kalibrácia	O3
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·in
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·ft
Odčítanie s možnosťou prepínania	oz·in
Spätná väzba	so zobrazením
Spätná väzba	s vypínaním
Spätná väzba	akustický signál
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Rozlíšenie	1 cNm
Merací proces	Krútiaci moment
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 10 Nm
Maximálny ťahovací moment	1000 cNm
Uchytenie bitu	F 6,3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Signalizácia spustenia	optická
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Séria	TORSIOTRONIC

Ukazovateľ	digitálna
Meracia technika	elektronický
Hmotnosť	684 g
Rozhranie	USB rozhranie
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 1000 cNm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Napätie akumulátora	3,6 V
Vymeniteľná batéria	áno
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Uťahovací skrutkovač na oboch stranách
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2