

HOLEX**HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC, TiAlN, Ø DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1052 6 |
| GTIN | 4045197735683 |
| Trieda položky | GGN |

Popis**Prevedenie:**

Na **hrubovanie a dokončovacie práce.**

Do 1xD v plnom materiáli **pri najvyšších hodnotách posuvu** a vysoko plynulom chode.

Pre maximálnu možnú hĺbku obrábania dodržujte rozmer L_c (dĺžka reznej hrany)/Ø (menovitá veľkosť)!

Ako č. 203052.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Celková dĺžka L | 54 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | 0 / -0,03 |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm |
| Dĺžka britov L_c | 10 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Počet zubov Z | 4 |

| | |
|--|---|
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| \varnothing rezných hrán D_c | 6 mm |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň |
| Obsah | 5 |
| Séria | Pro Steel |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké |
| Členenie britov | nerovnaké |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$ |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 260 | P |
| Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 240 | P |
| Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 180 | P |
| Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 160 | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | podmienene vhodný | 80 | M |
| GG(G) | vhodný | 250 | K |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Uni | vhodný |
| mokrú maximum | vhodný |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný |
| suché | vhodný |
| vzduch | vhodný |

Príslušenstvo

HOLEX Pro Steel TK hrubovacia frézaHPC Ø DC 6

203052 6