

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Stolná vrtačka ALZTRONIC, Maximálny Ø vrtania do ocele: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	076563 12
GTIN	2050002043527
Trieda položky	03P

**Popis****Prevedenie:**

Vysokorýchlostná, odolná a presná stolná vrtačka. Viacdotykový displej so skleneným povrchom odolným proti poškrabaniu pre optimálnu čitateľnosť. Jednoduché a jednotné vedenie používateľa pomocou piktogramov na displeji. Digitálny ukazovateľ hĺbky vrtania s nastavením nulového bodu.

Štandardné vybavenie:

- **5-palcový TFT LCD displej s dotykovou funkciou: Manuálne zadávanie požadovanej hodnoty otáčok vretena, zobrazenie skutočnej rýchlosti, integrovaný displej hĺbky vrtania s dotykovým prenosom nulového bodu, virtuálna stupnica hĺbky vrtania na displeji, stav stroja zobrazenia a výstrahy na displeji, servisné informácie, voliteľné jazyky operátora: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.**
- **Motor so striedavým prúdom 230 V, 50 Hz.**
- **Konektor nainštalovaný, dĺžka kábla 3 m.**
- **Plynulé nastavenie otáčok pomocou variabilné pomocou potenciometra.**
- **Tri samostatné tlačidlá na otáčanie v smere hodinových ručičiek – otáčanie proti smeru hodinových ručičiek – zastavenie (Zastavenie vretena pomocou funkcie brzdy).**
- **Ochrana vretena elektrickou poistkou.**
- **Hríbové tlačidlo (zablokované) pre NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.**
- **Hlavný vypínač, uzamykateľný.**

- **Lakovanie: DD – lak na zvýraznenie štruktúry, signálna biela RAL 9003, ODTIEŇ 7545c, čierna.**

S výškovo prestaviteľnou a otočnou vrtacou hlavou.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Upozornenie:**

Ďalšie stolné vrtáčky a voliteľné vybavenie, ako sú LED svetlá stroja, technologické počítače atď., sú dostupné na vyžiadanie.

## Technický opis

Maximálna vzdialenosť vretena od základnej dosky	250 mm
Šírka využiteľnej podložky základnej dosky stroja	300 mm
maximálny priemer vrt závit -Ø do ocele	M10
Hmotnosť	64 kg
Minimálna vzdialenosť vretena od základnej dosky	110 mm
Zdvih vretena	40 mm
maximálne otáčky	250 - 5000 min <sup>-1</sup>
Posuv	rucné
Vykladanie	200 mm
Počet T-drážok	2
Označenie výrobcu	ALZTRONIC i12
Príkon	700 W
Upínač nástrojov	B16
Prestavenie výšky vrtacej hlavice	Rucné koliesko
Výška využiteľnej podložky základnej dosky stroja	240 mm
Maximálny Ø vrtania do ocele	12 mm
Vzdialenosť T-drážok	80 mm
Menovitý rozmer T-drážky	12 mm
Ø stĺpov	50 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54

Druh produktu

Vřtačka