

Garant**Zošikmené štiepacie kliešte pre elektroniku, SFW, Celková dĺžka: 125mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726670 125
GTIN	4062406133689
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Indukčne kalené rezné hrany (62 – 64 HRC). Neoslňujúci povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá vymeniteľná pružina pre jednoduchú manipuláciu. **2-zložkový povlak rukoväti** z nevodivého materiálu.

Vhodné pre ESD.

Materiál:

CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ pre extrémne presné tolerancie.

Technický opis

Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,5 mm
Šírka hlavy	10 mm
Dĺžka britov	10 mm
Celková dĺžka	125 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (62–64 HRC)

Materiál	CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	matne otryskaná
Atribút Názov produktu	SFW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte