



Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2 Plus“, Maximálny ťahovací moment: 350Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654476 350
GTIN	5060207566131
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- **3 režimy použitia: Súbežne otočné zobrazenie (Track), detekcia bodu zlomu (First Peak), zobrazenie maximálnej hodnoty (Final-Peak).**
- **Jednoduché zadanie cieľového krútiaceho momentu s toleranciami.**
- **LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.**
- **Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie a prenos údajov.**
- **Zobrazenie v 12 jazykoch.**
- **Hore je možné uložiť až 15 cieľových krútiacich momentov.**
- **Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.**

Výhoda:

Rýchla a opticky ľahko rozpoznateľná indikácia stavu zmenou farby displeja (červená, žltá, zelená). Možnosť jednoduchého prenosu nameraných údajov cez USB rozhranie.

Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov. Nastavenie pravotočivých **momentových skrutkovačov a kľúčov** so stupnicou alebo bez nej.

Presnosť:

Percentuálna chyba nameranej hodnoty ± 1 %.

Rozsah balenia:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	350 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Rozsah merania	10 - 350 Nm
Hmotnosť	2,7 kg
Zobrazovací prístroj výška	110 mm
Zobrazovací prístroj šírka	138 mm
4-hranný adaptér	1/2 palec
Zobrazovací prístroj hĺbka	117 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Menovité napätie	100 - 240 V
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Rozhranie	USB rozhranie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400	020120 400
Kalibrácia DAkkS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 1000	020130 1000