

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 60cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659939 60
GTIN	4560138455005
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Momentový skrutkovač s ochranou proti pretáčaniu na rozličné použitie od sériovej výroby až po údržbu. S blokovacím mechanizmom, ktorý zabráni prestaveniu krútiaceho momentu pri používaní. Šesťhranný tvar blokovania zabráni krúteniu. Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. Profilovaná rukoväť z ľahkého kovu.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie. Pri ovládaní zľava sa uvoľňovací mechanizmus zablokuje.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	60 cNm
Ø	20 mm
Ukazovateľ	analogová
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Uchytenie bitu	F 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	10 - 60 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,6 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba	s vypínaním
Celková dĺžka L	110 mm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Hmotnosť	80 g
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	optická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20