

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 15cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659939 15
GTIN	4560138455906
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Momentový skrutkovač s ochranou proti pretáčaniu na rozličné použitie od sériovej výroby až po údržbu. S blokovacím mechanizmom, ktorý zabráni prestaveniu krútiaceho momentu pri používaní. Šesťhranný tvar blokovania zabráni krúteniu. Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. Profilovaná rukoväť z ľahkého kovu.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie. Pri ovládaní zľava sa uvoľňovací mechanizmus zablokuje.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ø	16 mm
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Maximálny ťahovací moment	15 cNm
Ukazovateľ	analogová
Uchytenie bitu	F 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	2 - 15 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,02 - 0,15 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Hmotnosť	50 g
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Celková dĺžka L	100 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	optická
Signalizácia spustenia	akustická
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20