

 steinel**Teplovzdušná pištoľ, Typ: 006464****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078321 006464
GTIN	4007841006464
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Plynule nastaviteľná teplota v rozsahu 80 – 630 °C.

Elektronicky regulovaná **teplovzdušná pištoľ**, možnosť nastavenia prietoku vzduchu v 3 stupňoch v rozsahu 150 – 500 l/min.

Použitie:

Na zváranie a nové tvary plastov, na zmršťovanie, odstraňovanie farby, spájkovanie, sušenie, rozmrazovanie.

Rozsah balenia:

Teplovzdušná pištoľ č. 078321 veľ. 351403, široká rozptyľová tryska 50 mm, redukčná tryska 9 mm, reflektorová tryska, 100-dielna súprava zmršťovacích bužírok.

Technický opis

Objemový prietok vzduchu Úroveň 3	500 l/min
Príkion	2200 W
Objemový prietok vzduchu Úroveň 2	300 l/min
Označenie výrobcu	HG 2120EKF

Teplota vzduchu	80 - 630 °C
Prevedenie	Sortiment
Hmotnosť	850 g
Objemový prietok vzduchu Úroveň 1	150 l/min
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ

Príslušenstvo

Sortiment teplovzdušného príslušenstva 12-dielne Typ 075569	078329 075569
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Skener teploty HL Scan Typ 014919	078326 014919