



Klíbový klíč na tvár pre momentové klúče, najväčší Ø / nominálny čap Ø: 40/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Trieda položky	63Q

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná.

S 4-hranom pohonu na použitie s momentovým kľúčom. S výmenným čapom.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Upozornenie:

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm; tolerančné pole h12.

Technický opis

Nastaviteľná vzdialenosť čapov a	18 - 40 mm
Celková dĺžka	120 mm
najväčší Ø	40 mm
Menovitý Ø čapu	4 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Typ	764C
Závit čapu	M4
Označenie výrobcu	764Md
Druh produktu	Klúče na čelné otvory

