

**HOLEX****TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2241 3
GTIN	4062406198923
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a prídavným **jemným brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

**Ako č. 202241.**

**Použitie:**

Na hrubovanie a dokončovacie práce.

**Technický opis**

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,008 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,01 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	6 mm

Ø rezných hrán $D_c$	3 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	3
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 3

202241 3