


HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2242 16
GTIN	4062406199081
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a prídavným **jemným brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Ako č. 202242.

Použitie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.

Technický opis

Tolerancia menovitého Ø	e8
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Počet zubov Z	3
Posuv f _z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,09 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L _c	48 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,065 mm

Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 16

202242 16