

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2307 6
GTIN	4062406199234
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.**Ako č. 202307.****Technický opis**

Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán D _c	6 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Celková dĺžka L	57 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Tvar stopky	HB
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Dĺžka britov L _c	13 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník $> 10 \% \text{ si}$	vhodný	100	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	60	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	45	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	podmienene vhodný	55	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 6

202307 6