

HOLEX**TK mini fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1844 2 |
| GTIN | 4062406200015 |
| Trieda položky | GGN |

Popis**Prevedenie:**

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. Z11842 (nasledujúce výrobky k č. 201842).

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Počet zubov Z | 3 |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,011 mm |
| Faktor korekcie pre v_c | 1,25 |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Tvar stopky | HB |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň |
| Dĺžka britov L_c | 4 mm |
| Celková dĺžka L | 35 mm |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,01 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |

| | |
|--|--|
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 2 mm |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Obsah | 5 |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a _e pre frézovanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D |
| Hĺbka záberu a _e pre frézovanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 280 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 200 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 110 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 70 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 50 | M |
| GG(G) | vhodný | 90 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |

| | |
|-------|---------------------|
| suché | podmienenene vhodný |
|-------|---------------------|

| | |
|--------|--------|
| vzduch | vhodný |
|--------|--------|