

**HOLEX****Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320672 4
GTIN	4062406199951
Trieda položky	32L

**Popis****Prevedenie:**

- Teleso a otočný hrot sú kalené.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
- Uhol hrotu 60°.

**Popis:**

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

**Technický opis**

maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
maximálne otáčky	3800 min <sup>-1</sup>
Ø puzdra D	69 mm
Morse kužel	MK4
pre hmotnosť obrobku	800 kg

Délka hrotu C	40 mm
najvětší Ø vrcholu 60° A	32 mm
Úžitková délka B	103 mm
Druh produktu	Strediaci hrot