

**HOLEX****Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužel: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320673 5
GTIN	4062406200107
Trieda položky	32L

**Popis****Prevedenie:**

- Teleso a otočný hrot sú kalené.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
- S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

**Popis:**

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie. Predĺžený hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka B	143 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	40 mm
Dĺžka hrotu C	65 mm

najväčší Ø vrcholu 30° A	18 mm
Morse kužel	MK5
Ø puzdra D	88 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
maximálne otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
pre hmotnosť obrobku	1500 kg
Druh produktu	Strediaci hrot