

HOLEX**Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320672 2
GTIN	4062406200244
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

- Teleso a otočný hrot sú kalené.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
- Uhol hrotu 60°.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obroby ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

Technický opis

Dĺžka hrotu C	29,5 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
Úžitková dĺžka B	79 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	25 mm

Morse kužel	MK2
Ø puzdra D	50 mm
pre hmotnosť obrabku	500 kg
Druh produktu	Strediaci hrot