

HOLEX**Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužel: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320673 2
GTIN	4062406200268
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

- **Teleso a otočný hrot sú kalené.**
- **Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.**
- **S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.**

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie. Predĺžený hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

Technický opis

najväčší Ø vrcholu 30° A	12 mm
Úžitková dĺžka B	89,5 mm
pre hmotnosť obrobku	500 kg

maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
Dĺžka hrotu C	40 mm
Morse kužel'	MK2
najväčší Ø vrcholu 60° A	25 mm
Ø puzdra D	50 mm
Druh produktu	Strediaci hrot