

**HOLEX****Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý, Ø 125 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5295 60
GTIN	4062406201753
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

- **Kvalitný zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.**
  - **Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
  - **Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX.**
  - **Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.**
- speed** – ploché usporiadanie lamiel pre **vysokú rýchlosť úberu** a dlhú životnosť.  
Zodpovedá 565295.

**Použitie:**

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

**Upozornenie:**

**K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.**

**Technický opis**

Popis tvaru	ploché
Ø otvora	22,23 mm

Obsah	100
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

### Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúčspeed ZA plochý Zrnitosť 60

565295 60