



Jadrová vrtačka, Typ: MAB1300



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Trieda položky	07E

Popis

Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Najvýkonnejšia magnetická jadrová vrtačka na trhu s 2300-wattovým motorom, **jadrové vrtanie do Ø 130 mm a vrtanie s príklepom do M42**. Motor so širokým rozsahom otáčok (30 – 550 1/min.), 3-cievkový magnet pre extrémne vysokú prídržnú silu. Nový protikus na jednoduchú konverziu z jadrového na špirálové vrtanie. **Podpora serva** na vrtanie takmer bez námahy. **Vrátane jadrového vrtáka Ø 17,5/21/24 mm**, hĺbka rezu 55 mm. **Adaptér závitníka M20/M24/M27**.

Použitie:

Plynulá regulácia otáčok silne podradenými stupňami prevodovky umožňuje použitie závitových vrtákov, špirálových vrtákov, výstružníkov, výhlbníkov a jadrových vrtákov pre všetky druhy materiálov.

Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, **magnetického háku na triesky**, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Upozornenie:

- **Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 118780 až 118825.**
- **Jednotlivé vrtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.**
- **Jadrové vrtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.**

Technický opis

Maximálny Ø trenia	50 mm
Označenie výrobcu	MAB1300
Šírka magnetického podstavca	360 mm
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm, 32 mm Weldon
Hmotnosť	51 kg
Pracovný zdvih	310 mm
maximálny priemer vrt závitu -Ø do ocele	M42 mm
Dĺžka	495 mm
Upínač nástrojov tvar	MK4
Šírka	255 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	50 - 120 min ⁻¹
Výška	560 mm
Maximálny Ø zahĺbenia	80 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	45 mm
Dĺžka magnetického podstavca	120 mm
Rozsah otáčok 3. stupeň	130 - 350 min ⁻¹
Rozsah otáčok 1. stupeň	30 - 80 min ⁻¹
Rozsah otáčok 4. stupeň	210 - 550 min ⁻¹
Príkon	2300 W
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	130 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vrtačka

Príslušenstvo

Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 25	118780 25
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 26	118780 26
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 15	118780 15
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 21	118780 21
Súprava korunkových vrtákov HSS	118825
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 19	118780 19
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 14	118780 14
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 24	118780 24
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 16	118780 16
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 18	118780 18
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 17	118780 17
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 22	118780 22
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 20	118780 20
Jadrový vrták TKHíbka rezu 30 mm Ø DC 23	118780 23