



## Jadrová vrtačka, Typ: MAB825



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Trieda položky	07E

### Popis

#### Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Výkonný stroj pre náročné použitie. Jadrový vrták do Ø 100 mm. **Rezanie závitov do maximálnej veľkosti M30**

pomocou dodaných adaptérov. Držiak nástrojov MK3 s **bezklúčovým rýchlovýmenným systémom vrtania**. Tepelná ochrana a klzná spojka chránia stroj a nástroj. Motor so 4 prevodovými stupňami, riadiacou elektronikou celého hriadeľa a vypínaním krútiaceho momentu umožňuje optimálne nastavenie otáčok bez straty výkonu. **Vrátane jadrového vrtáka Ø 17,5/21/24 mm**, hĺbka rezu 55 mm; **adaptéra závitníka M20/M24/M27**.

#### Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, **magnetického háku na triesky**, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

#### Upozornenie:

- **Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 118780 až 118825.**
- **Jednotlivé vrtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.**

**· Jadrové vrtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.****Technický opis**

Upínač nástrojov tvar	MK3
Označenie výrobcu	MAB825
Rozsah otáčok 2. stupeň	65 - 175 min <sup>-1</sup>
Šírka	240 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	31,75 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	40 - 110 min <sup>-1</sup>
Maximálny Ø trenia	31,75 mm
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm, 32 mm Weldon
Dĺžka	370 mm
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	100 mm
Hmotnosť	25 kg
Pracovný zdvih	255 mm
maximálny priemer vrt závitu -Ø do ocele	M30 mm
Rozsah otáčok 3. stupeň	140 - 360 min <sup>-1</sup>
Šírka magnetického podstavca	220 mm
Maximálny Ø zahĺbenia	50 mm
Príkion	1800 W
Rozsah otáčok 4. stupeň	220 - 600 min <sup>-1</sup>
Výška	475 mm
Dĺžka magnetického podstavca	110 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vrtačka

**Príslušenstvo**

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 14	118780 14
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 15	118780 15
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 17	118780 17
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 23	118780 23
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 24	118780 24
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 18	118780 18
Súprava korunkových vrtákov HSS	118825
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 25	118780 25
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 16	118780 16
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 21	118780 21
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 19	118780 19
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 22	118780 22
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 26	118780 26
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 20	118780 20