



## Jadrová vrtačka SB, Typ: MAB525



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076536 MAB525
GTIN	4250187513701
Trieda položky	07E

### Popis

#### Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Jadrová vrtačka s **otočnou základňou**, a **možnosťou nastavenia po zapnutí magnetu**. Rozsah otáčania do 20° na obe strany a plynulé nastavenie dopredu a dozadu (15 mm). Výkonné univerzálne stroje pre všetky typy materiálov na vrtanie, **rezanie závitov**, vystružovanie a zahlbovanie. **Chod doprava/dola**, elektronika ovládania celého hriadeľa, držiak nástrojov s **bezklúčovým rýchlovýmenným systémom vrtania** a tepelná ochrana umožňujú všestranné použitie. **Vrátane jadrového vrtáka Ø 14/18/22 mm**, hĺbka rezu 30 mm; **vrátane rýchlopínacieho skľučovadla SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptér závitníka M10/M12/M16**.

#### Použitie:

Plynulá regulácia otáčok silne podradenými stupňami prevodovky umožňuje použitie závitových vrtákov, špirálových vrtákov, výstružníkov, výhlbníkov a jadrových vrtákov pre všetky druhy materiálov.

#### Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, **magnetického háku na triesky**, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

**Upozornenie:**

- **Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 118780 až 118825.**
- **Jednotlivé vrtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.**
- **Stlačené vzduchové jadrové vrtačky s normou ATEX na vyžiadanie.**

**Technický opis**

Šírka magnetického podstavca	180 mm
Príkon	1600 W
Označenie výrobcu	MAB525
Upínač nástrojov tvar	MK3
Rozsah otáčok 2. stupeň	180 - 580 min <sup>-1</sup>
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm Weldon
Maximálny Ø zahĺbenia	50 mm
Pracovný zdvih	160 mm
Dĺžka magnetického podstavca	90 mm
maximálny priemer vrt závitu -Ø do ocele	M20 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	20 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	70 - 280 min <sup>-1</sup>
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	50 mm
Maximálny Ø trenia	20 mm
Dĺžka	295 mm
Šírka	171 mm
Hmotnosť	16 kg
Výška	492 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Jadrová vrtačka