

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M46X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Trieda položky	10N

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	44 mm
Hĺbka závit	115 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	2 mm
Ø závit	46 mm
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	250 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	M/MF
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Počet rezných hrán Z	4
Veľkosť závit	M46×2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník