

HOLEX**3čelustové skľučovadlo liatina cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4,
Vonkajší Ø A: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	312906 160
GTIN	4062406154523
Trieda položky	32W

Popis**Prevedenie:**

- Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
- Telo z liatiny alebo ocele.
- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, presnejšia ako podľa DIN 6386.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Skľučovadlo sa upevní skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôbené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah balenia:**

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 3 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste č. 312971 – 312986.

Technický opis

Ø centrovania B	125 mm
Výška s čelustami H ₂	96,5 mm
Prietok E	42 mm
Hmotnosť	10 kg
Vonkajší Ø A	160 mm
Výška bez čelustí H ₁	64,5 mm
maximálne otáčky	3600 min ⁻¹
Hĺbka centrovania C	4 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Liatina
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	312971 160
Sada čelustí pre vnútorné a vonkajšie upínanie 3-dielna, kalené pre typ skľučovadla 160	312986 160
Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 160	312976 160
Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	312981 160
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15