

HOLEX**3čelustové skľučovadlo ocel' cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4,
Vonkajší Ø A: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	312911 160
GTIN	4062406154592
Trieda položky	32W

Popis**Prevedenie:**

- Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
- Telo z liatiny alebo ocele.
- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, presnejšia ako podľa DIN 6386.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Skľučovadlo sa upevní skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôbené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah balenia:**

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 3 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste č. 312971 – 312986.

Technický opis

Hmotnosť	10 kg
Hĺbka centrovania C	4 mm
Výška s čelustami H ₂	100 mm
Výška bez čelustí H ₁	68 mm
Vonkajší Ø A	160 mm
maximálne otáčky	4600 min ⁻¹
Prietok E	42 mm
Ø centrovania B	125 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 160	312976 160
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	312971 160
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
Sada čelustí pre vnútorné a vonkajšie upínanie 3-dielna, kalené pre typ skľučovadla 160	312986 160
Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	312981 160