



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 20/3Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Trieda položky	250

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	80 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	160 mm
\varnothing stopky D_5 h6	20 mm
Počet rezných hrán Z	3
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	1 mm
\varnothing rezných hrán D_c	20 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	33 mm
Uhol rampy α_{max}	1,52 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	11,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------