



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Trieda položky	250

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Celková dĺžka L_{celk}	101 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Ø D_3	13 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	33 mm
Uhol rampy α_{max}	1,52 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	11,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------