



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16/2Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Trieda položky	250

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán D_c	16 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø stopky D_s h6	16 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Ø D_3	9 mm
Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Vnútorné chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	30 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	25 mm
Uhol rampy α_{max}	2,35 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	7,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------