

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/4Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Trieda položky	250

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	100 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	180 mm
Ø $D_3$	18 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Počet rezných hrán Z	4
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,05 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	16,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------