



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, stopka Weldon, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 25/5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Trieda položky	250

### Technický opis

$\varnothing D_3$	18 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	60 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	117 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	25 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorné chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,05 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------