



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, stopka Weldon, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 20/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 221955 20/4 |
| GTIN | 4960664741373 |
| Trieda položky | 250 |

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Celková dĺžka L_{celk} | 101 mm |
| $\varnothing D_3$ | 13 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 50 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. |
| \varnothing stopky D_5 h6 | 20 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$ | 1 mm |
| \varnothing rezných hrán D_c | 20 mm |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$ | 38 mm |
| Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$ | 33 mm |
| Uhol rampy α_{max} | 1,52 Stupeň |
| Dĺžka rampy L pre α_{max} | 11,3 mm |
| Uhol nastavenia k | 15 Stupeň |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Ramping |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |

Príslušenstvo

| | |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229713 |
|------------------|--------|