



Strediaci prístroj C III s upínacou stopkou Ø16 mm, Odčítanie odchýlkomera: 0,005mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Trieda položky	38D

Popis

Prevedenie:

Odchýlkomer ostane počas pracovného procesu v želanej polohe.

- S pevnou upínacou stopkou Ø 16mm valcovou.
- S nastaviteľnými saňami pre väčší pracovný rozsah.

Použitie:

- Môže sa používať horizontálne aj vertikálne.
- Vyrovnávanie otvorov, hriadeľov, rovinných plôch, vodiacich hrán a zápichov centricky k pracovnému vretenu.
- Skúška radiálneho hádzania pracovných vretien.

Presnosť:

0,005 mm centrovacia, príp. pracovná presnosť.

Rozsah balenia:

C III – vrátane nadstavca snímača s guľôčkou Ø 5 mm č.359660 (použiteľný aj pre vonkajšie Ø).

Zvláštne príslušenstvo:

Nástavce dotykového snímača č. 359650 – 359670.

Upozornenie:

Snímač hrán pozri č. 359000; 359070 a 3D snímač pozri č. 359520; 359500.

Technický opis

maximálne otáčky vretena	50 - 100 min ⁻¹
Dotykový tlak	1 N
Rozsah merania hodín	2,5 mm
Dĺžka bez stopky a snímača	102 mm
Odčítanie odchýlkomera	0,005 mm
maximálny Ø saní	116 mm
Druh produktu	Strediaci prístroj

Príslušenstvo

Držiak na šnúry kompletný Typ S	359612 S
Sada dotykov / predĺženie	359650
Magnetický držiak kompletný Typ M	359611 M