

Garant**RNGN 120700, KU7415, Rozsah použitia: S**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	255774 S
GTIN	4045197815552
Trieda položky	21H

Technický opis

Rozsah použitia	S
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Prevedenie rezných hrán	0,05 mm × 20°
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	300 m/min
Typ	KU7415
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	S
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RNGN 120700

Počet výmien/rezných hrán	16
Atribút Názov produktu	KU7415
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	300	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		