

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorom, Uhol γ : 15Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215152 15
GTIN	4045197798886
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

Použitie:

Pre väčšie šírky zahlbovania na ocelových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

Upozornenie:

Dosahuje sa hladkých povrchov (bez výstupkov).

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.T 1805..
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	29,5 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	27,8 mm
najmenší \varnothing D	35 mm

Uhol γ	15 Stupeň
\varnothing polohovacieho otvoru	27 mm
najväčší $\varnothing D_1$	92 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	7,5 mm
Séria	Softcut®
Posuv zubu pri h_{max}	0,4 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219808
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8