

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorom, Uhol γ : 45Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215152 45
GTIN	4045197801005
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

Použitie:

Pre väčšie šírky zahlbovania na ocelových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

Upozornenie:

Dosahuje sa hladkých povrchov (bez výstupkov).

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	29,5 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	20 mm
najväčší $\varnothing D_1$	76 mm
najmenší $\varnothing D$	35 mm

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.T 1805..
dosiahnuteľná výška úkosu h	20 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	27 mm
Uhol γ	45 Stupeň
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Séria	Softcut®
Posuv zubu pri h_{max}	0,14 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219808
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP