



Lokalizačný prístroj, Typ: GMS120



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Trieda položky	46T

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivé umiestnenie aj prehĺbených objektov do hĺbky až 120 mm. Tri detekčné režimy (suché stavby, kov, režim vodičov pod el. napätím) pre rôzne spôsoby použitia. Spoľahlivá detekcia objektov pomocou optického a akustického signálu. Presné zobrazenie stredu objektu. Stred hladaného objektu je možné ľahko oznacit cez označovací otvor. Veľký podsvietený displej. Povrch Softgrip na lepšie uchopenie.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Detekovateľné materiály: železné kovy, neželezné kovy, spodné drevené konštrukcie, vodiče pod el. napätím.

Rozsah balenia:

Presné zobrazenie stredu objektu. Stred hladaného objektu je možné ľahko oznacit cez označovací otvor. Veľký podsvietený displej. Povrch Softgrip na lepšie uchopenie.

Technický opis

Rozsah merania	120 mm
----------------	--------

Hĺbka zárezu Oceľ	120 mm
Hĺbka zárezu Meď	80 mm
Hĺbka zárezu Vedenia vedúce prúd	50 mm
Hĺbka zárezu Drevo	38 mm
Hmotnosť	270 g
Dĺžka	200 mm
Šírka	85 mm
Výška	32 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Lokalizačný prístroj