



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Trieda položky	250

### Technický opis

Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
Montážny závit M	M16
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Počet rezných hrán Z	5
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	23,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	57 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,74 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	62 mm
Prevedenie stopky	so závitom

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------