



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Trieda položky	250

### Technický opis

Montážny závit M	M10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	30 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p max</sub>	1 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	20 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	11,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	33 mm
Uhol rampy α <sub>max</sub>	1,52 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza

Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------