



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Trieda položky	250

### Technický opis

Montážny závit M	M12
Celková dĺžka $L_{celk}$	35 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Ø $D_3$	18 mm
Počet rezných hrán Z	4
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	16,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,05 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	48 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza

Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------